



Excenter-spännklämma, gängaM: M10



Beställningsdata

Ordernummer	370005 M10
GTIN	4046368503308
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- **Litet platsbehov, därigenom få störande kanter.**
- **Uppspänning av valfritt formade arbetsstycken.**

Sexkantmässingbricka med stålexcenterskruv.

leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

OBS!:

Vid klämma M 10 behövs insexnyckel strl. 7!

Teknisk beskrivning

Excenterväg S_1	1,6 mm
Sexkantsskiva SW	20 mm
Gänglängd L	20 mm
gängaM	M10
dim A	10,2 mm
Spännkraft	9 kN
Skivhöjd H	6,4 mm
insexkantskiva SW_1	7 mm
max. åtdragningsmoment	28 Nm

Produktslag

Excenter-spännklämma