



Spännhorn för borrarng av genomgående hål, D1: 35,3mm



Beställningsdata

Ordernummer	370015 35,3
GTIN	4046368382507
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Stomme av konstruktionsstål inklusive stålskruv.
- 5-sidig bearbetning möjlig.
- Mycket hög repeternoggrannhet.
- Lätt bearbetning av stommen till önskad spänn-Ø.

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken i ett befintligt hål.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	M 12
D ₂ minsta spänn-Ø	23 mm
H	31,8 mm
H ₁	25,4 mm
Utvändig diameter D ₁	35,3 mm
Utvändig-Ø D	56 mm

Spännkraft	26,3 kN
Ø D ₄	M 4/45,5
max. åtdragningsmoment	150 Nm
maximal spännsträcka	0,38 mm
Tolerans ytterdiameter	h9
Produktslag	Hylsdorn