



Spännhorn för borrarng av genomgående hål, D1: 51,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	370015 51,5
GTIN	4046368383504
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Stomme av konstruktionsstål inklusive stålskruv.
- 5-sidig bearbetning möjlig.
- Mycket hög repeteringgrannhet.
- Lätt bearbetning av stommen till önskad spänn-Ø.

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken i ett befintligt hål.

Teknisk beskrivning

D ₂ minsta spänn-Ø	29,3 mm
H ₁	31,8 mm
Utvändig diameter D ₁	51,5 mm
Ø D ₃	M 16
Ø D ₄	M 5/63,9
H	39,6 mm

Spännkraft	44,5 kN
Utvändig-Ø D	75,5 mm
max. åtdragningsmoment	280 Nm
maximal spännsträcka	0,38 mm
Tolerans ytterdiameter	h9
Produktslag	Hylsdorn