




Pitbull spännklämma trubbig, gängaM: M4



Beställningsdata

Ordernummer	370030 M4
GTIN	4046368563302
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Klämstycke inklusive insexskruv DIN912 med oljebeständig O-ring.
- Säker, precis fastspänning.
- Små yttermått, därigenom få störande kanter.

Trubbiga kanter för allmänna arbeten.

Användningsdata:

Perfekt för multipeluppspänning.

Teknisk beskrivning

Klämväg	0,4 mm
Material	Stål
Klämbredd	12,7 mm
H ₁	4,8 mm
Spännkraft	6,6 kN
B _{H9}	12,7 mm

gängaM	M4
H	9,9 mm
Höjd H ₂	2,6 mm
B ₁	5,1 mm
max. åtdragningsmoment	5,6 Nm
Produktslag	Spännsystem för anordningar