



## Spännhorn för borrar av genomgående hål, D1: 42mm



### Beställningsdata

Ordernummer	370015 42
GTIN	4046368383009
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- Stomme av konstruktionsstål inklusive stålskruv.
- 5-sidig bearbetning möjlig.
- Mycket hög repeter Noggrannhet.
- Lätt bearbetning av stommen till önskad spänn-Ø.

#### Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken i ett befintligt hål.

### Teknisk beskrivning

H <sub>1</sub>	31,8 mm
D <sub>2</sub> minsta spänn-Ø	29,3 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 5/55,9
Utvändig-Ø D	69,5 mm
Utvändig diameter D <sub>1</sub>	42 mm
H	39,6 mm

Spännkraft	44,5 kN
Ø D <sub>3</sub>	M 16
max. åtdragningsmoment	280 Nm
maximal spännsträcka	0,38 mm
Tolerans ytterdiameter	h9
Produktslag	Hylsdorn