




## Pitbull spännklämma kniv, gängaM: M6



### Beställningsdata

Ordernummer	370025 M6
GTIN	4046368563500
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- Klämstycke inklusive insexskruv DIN912 med oljebeständig O-ring.
- Säker, precis fastspänning.
- Små yttermått, därigenom få störande kanter.

**Knivklämkant** för råämnen.

#### Användningsdata:

Perfekt för multipeluppspanning.

### Teknisk beskrivning

Klämbredd	19,1 mm
Spännkraft	16 kN
gängaM	M6
Klämväg	0,6 mm
B <sub>1</sub>	7,6 mm
H <sub>1</sub>	7,2 mm

B <sub>H9</sub>	19,05 mm
Material	Stål
Höjd H <sub>2</sub>	3,8 mm
H	14,48 mm
max. åtdragningsmoment	22,5 Nm
Produktslag	Spännsystem för anordningar