



Spännhorn för borrarng av genomgående hål, D1: 27mm



Beställningsdata

Ordernummer	370015 27
GTIN	4046368382002
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Stomme av konstruktionsstål inklusive stålskruv.
- 5-sidig bearbetning möjlig.
- Mycket hög repeteringgrannhet.
- Lätt bearbetning av stommen till önskad spänn-Ø.

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken i ett befintligt hål.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	M 10
D ₂ minsta spänn-Ø	18 mm
Spännkraft	20 kN
H ₁	22,2 mm
H	28,6 mm
Utvändig diameter D ₁	27 mm

Utvändig-Ø D	50 mm
Ø D ₄	M 4/39,4
max. åtdragningsmoment	60 Nm
maximal spännsträcka	0,38 mm
Tolerans ytterdiameter	h9
Produktslag	Hylsdorn