



## Excenter-spännklämma, gängaM: M8



### Beställningsdata

Ordernummer	370005 M8
GTIN	4046368503285
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- Litet platsbehov, därigenom få störande kanter.
- Uppspänning av valfritt formade arbetsstycken.

Sexkantmässingbricka med stålexcenterskruv.

#### leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

#### OBS!:

Vid klämma M 10 behövs insexnyckel strl. 7!

### Teknisk beskrivning

Spännkraft	3,6 kN
gängaM	M8
Sexkantsskiva SW	20 mm
Gänglängd L	16 mm
Skivhöjd H	4,8 mm
insexkantsskiva SW <sub>1</sub>	5 mm
Excenterväg S <sub>1</sub>	1 mm
dim A	10,2 mm
max. åtdragningsmoment	11,3 Nm

Produktslag

Excenter-spännklämma