



Dubbelkilspännare, gängaM: M6



Beställningsdata

Ordernummer	370010 M6
GTIN	4046368870752
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Aluminiumprofil med stålkil inklusive skruv.
- Platsbesparande multipeluppspanning.

Användningsdata:

Passar särskilt bra för uppspanning av runda och platta delar.

Teknisk beskrivning

passar till insexnyckelvidd SW	5 mm
B ₁	16,1 mm
Höjd H ₂	9,5 mm
Spännkraft	6,7 kN
gängaM	M6
B ₂	19 mm
H ₁	19,05 mm
största expansionssträcka	20,3 mm
max. åtdragningsmoment	14,3 Nm
längd L	23,8 mm

höjd H	19 mm
bredd B	18,6 mm
Produktslag	Kilspännback