




## Pitbull spännklämma kniv, gängaM: M4



### Beställningsdata

Ordernummer	370025 M4
GTIN	4046368563203
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- Klämstycke inklusive insexskruv DIN912 med oljebeständig O-ring.
- Säker, precis fastspänning.
- Små yttermått, därigenom få störande kanter.

**Knivklämkant** för råämnen.

#### Användningsdata:

Perfekt för multipeluppspanning.

### Teknisk beskrivning

gängaM	M4
Höjd H <sub>2</sub>	2,6 mm
B <sub>1</sub>	5,1 mm
Klämbredd	12,7 mm
H <sub>1</sub>	4,8 mm
H	9,9 mm

Material	Stål
B <sub>H9</sub>	12,7 mm
Klämväg	0,4 mm
Spännkraft	6,6 kN
max. åtdragningsmoment	5,6 Nm
Produktslag	Spännsystem för anordningar