



Excenter-spännklämma, gängaM: M12



Beställningsdata

Ordernummer	370005 M12
GTIN	4046368503322
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Litet platsbehov, därigenom få störande kanter.
- Uppspänning av valfritt formade arbetsstycken.

Sexkantmässingbricka med stålexcenterskruv.

leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

OBS!:

Vid klämma M 10 behövs insexnyckel strl. 7!

Teknisk beskrivning

gängaM	M12
Excenterväg S_1	2 mm
Sexkantsskiva SW	25 mm
Gänglängd L	25 mm
Spännkraft	18 kN
dim A	12,7 mm
insexkantskiva SW_1	8 mm
Skivhöjd H	9,5 mm
max. åtdragningsmoment	88 Nm

Produktlag

Excenter-spännklämma