



Dubbelkilspännare, gängaM: M12



Beställningsdata

Ordernummer	370010 M12
GTIN	4046368871506
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Aluminiumprofil med stålkil inklusive skruv.
- Platsbesparande multipeluppspanning.

Användningsdata:

Passar särskilt bra för uppspanning av runda och platta delar.

Teknisk beskrivning

Spännkraft	15,6 kN
B ₂	38,1 mm
B ₁	30,8 mm
gängaM	M12
största expansionssträcka	39,9 mm
H ₁	38,1 mm
Höjd H ₂	19 mm
passar till insexnyckelvidd SW	10 mm
max. åtdragningsmoment	38,4 Nm
längd L	47,6 mm

höjd H	38,6 mm
bredd B	37,3 mm
Produktslag	Kilspännback