



Spännhorn för borrarng av genomgående hål, D1: 14,2mm



Beställningsdata

Ordernummer	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Stomme av konstruktionsstål inklusive stålskruv.
- 5-sidig bearbetning möjlig.
- Mycket hög repeternoggrannhet.
- Lätt bearbetning av stommen till önskad spänn-Ø.

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken i ett befintligt hål.

Teknisk beskrivning

D ₂ minsta spänn-Ø	12,2 mm
Utvändig diameter D ₁	14,2 mm
Spännkraft	8,5 kN
H	24,9 mm
Utvändig-Ø D	31,5 mm
Ø D ₄	M 3/23,1

H ₁	19 mm
Ø D ₃	M 6
max. åtdragningsmoment	17 Nm
maximal spännsträcka	0,33 mm
Tolerans ytterdiameter	h9
Produktslag	Hylsdorn