



Skiftnyckel med snabbjustering, totallängd: 255mm



Beställningsdata

Ordernummer	813920 255
GTIN	3662424092213
Artikelklass	83H

Beskrivning

Utförande:

Ergonomisk form, förkromad. Käftställning 22,5°. Tidsbesparande och snabb inställningsmekanism. Med metrisk och tumindlad **skala** på käften.

Norm:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Teknisk beskrivning

totallängd	10 tum
totallängd	255 mm
största nyckelvidd	38 mm
Norm	ISO 6787
Norm	ASME B107.100
Norm	DIN 3117
Käftvinkel	22,5 grad
Yta	förkromad
gnistfri	nej
Skalning	ja
Grepphylsa	nej
Produktslag	Skiftnyckel

