



## Skiftnyckel med snabbjustering, totallängd: 150mm



### Beställningsdata

Ordernummer	813920 150
GTIN	3662424092190
Artikelklass	83H

### Beskrivning

#### Utförande:

Ergonomisk form, förkromad. Käftställning 22,5°. Tidsbesparande och snabb inställningsmekanism. Med metrisk och tumindlad **skala** på käften.

#### Norm:

**ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100**

### Teknisk beskrivning

största nyckelvidd	23 mm
totallängd	6 tum
totallängd	150 mm
Norm	ISO 6787
Norm	ASME B107.100
Norm	DIN 3117
Käftvinkel	22,5 grad
Yta	förkromad
gnistfri	nej
Skalning	ja
Grepphylsa	nej
Produktslag	Skiftnyckel

