



## Pitbull spännklämma trubbig, gängaM: M6



### Beställningsdata

Ordernummer	370030 M6
GTIN	4046368563609
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- Klämstycke inklusive insexskruv DIN912 med oljebeständig O-ring.
- Säker, precis fastspänning.
- Små yttermått, därigenom få störande kanter.

**Trubbiga kanter** för allmänna arbeten.

#### Användningsdata:

Perfekt för multipeluppspänning.

### Teknisk beskrivning

Höjd $H_2$	3,8 mm
H	14,48 mm
Klämväg	0,6 mm
Spännkraft	16 kN
$B_{H9}$	19,05 mm
$H_1$	7,2 mm

Material	Stål
B <sub>1</sub>	7,6 mm
Klämbredd	19,1 mm
gängaM	M6
max. åtdragningsmoment	22,5 Nm
Produktslag	Spännsystem för anordningar