



Skiftnyckel med snabbjustering, totallängd: 110mm



Beställningsdata

Ordernummer	813920 110
GTIN	3662424092183
Artikelklass	83H

Beskrivning

Utförande:

Ergonomisk form, förkromad. Käftställning 22,5°. Tidsbesparande och snabb inställningsmekanism. Med metrisk och tumindlad **skala** på käften.

Norm:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Teknisk beskrivning

totallängd	4 tum
största nyckelvidd	17 mm
totallängd	110 mm
Norm	ISO 6787
Norm	ASME B107.100
Norm	DIN 3117
Käftvinkel	22,5 grad
Yta	förkromad
gnistfri	nej
Skalning	ja
Grepphylsa	nej
Produktslag	Skiftnyckel

