



## Skiftnyckel med snabbjustering, totallängd: 450mm



### Beställningsdata

Ordernummer	813920 450
GTIN	3662424092237
Artikelklass	83H

### Beskrivning

#### Utförande:

Ergonomisk form, förkromad. Käftställning 22,5°. Tidsbesparande och snabb inställningsmekanism. Med metrisk och tumindlad **skala** på käften.

#### Norm:

**ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100**

### Teknisk beskrivning

största nyckelvidd	63 mm
totallängd	450 mm
totallängd	18 tum
Norm	ISO 6787
Norm	ASME B107.100
Norm	DIN 3117
Käftvinkel	22,5 grad
Yta	förkromad
gnistfri	nej
Skalning	ja
Grepphylsa	nej
Produktslag	Skiftnyckel

