



## Pitbull spännklämma trubbig, gängaM: M10



### Beställningsdata

Ordernummer	370030 M10
GTIN	4046368563753
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- Klämstycke inklusive insexskruv DIN912 med oljebeständig O-ring.
- Säker, precis fastspänning.
- Små yttermått, därigenom få störande kanter.

**Trubbiga kanter** för allmänna arbeten.

#### Användningsdata:

Perfekt för multipeluppspanning.

### Teknisk beskrivning

Klämväg	1,7 mm
Klämbredd	25,4 mm
Höjd H <sub>2</sub>	6,3 mm
gängaM	M10
Spännkraft	26 kN
H	18,03 mm

Material	Stål
H <sub>1</sub>	11,4 mm
B <sub>1</sub>	10,2 mm
B <sub>H9</sub>	25,4 mm
max. åtdragningsmoment	40 Nm
Produktslag	Spännsystem för anordningar