

Garant**Lamellslipskiva long life ZA konisk, Ø 125 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	565265 60
GTIN	4062406162429
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

- **Premium zirkonkorund (ZA) för maximal slipeffekt.**
- **Robust polyesterbomullsblandväv för idealisk avverkning och stabilitet vid kantanvändning.**
- **Stabil glasfiberväv rondell för optimalt presstryck.**
- **Universellt lämplig för stål och rostfritt stål.**
- **Bästa resultat på svaga och kraftfulla vinkelslipar.**

long life - Mycket tät lamellanordning för **maximal användningstid.**

Användningsdata:

Universella sliparbeten, ytslipning, avverkningslipping och kantbearbetning.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Kornstorlek	60
skiv-Ø	125 mm
Formbeskrivning	konvex

Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		