

Garant**Lamellslipskiva speed ZA plan, Ø 125 mm, Kornstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	565275 40
GTIN	4062406162498
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

- **Premium zirkonkorund (ZA) för maximal slipeffekt.**
 - **Robust polyesterbomullsblendväv för idealisk avverkning och stabilitet vid kantanvändning.**
 - **Stabil glasfibervävrondell för optimalt presstryck.**
 - **Universellt lämplig för stål och rostfritt stål.**
 - **Bästa resultat på svaga och kraftfulla vinkelslipar.**
- speed** - Flack lamellanordning för **hög spånvolym per tidsenhet** och lång användningstid.

Användningsdata:

Exakt avfasning, kantbearbetning och ytslipning.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	125 mm
Kornstorlek	40
Formbeskrivning	plan

Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		