

**Garant****Lamellslipskiva speed ZA plan, Ø 125 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	565275 80
GTIN	4062406162511
Artikelklass	51M

**Beskrivning****Utförande:**

- **Premium zirkonkorund (ZA) för maximal slipeffekt.**
  - **Robust polyesterbomullsblendväv för idealisk avverkning och stabilitet vid kantanvändning.**
  - **Stabil glasfibervävrondell för optimalt presstryck.**
  - **Universellt lämplig för stål och rostfritt stål.**
  - **Bästa resultat på svaga och kraftfulla vinkelslipar.**
- speed** - Flack lamellanordning för **hög spånvolym per tidsenhet** och lång användningstid.

**Användningsdata:**

Exakt avfasning, kantbearbetning och ytslipning.

**Teknisk beskrivning**

hål-Ø	22,23 mm
Kornstorlek	80
Formbeskrivning	plan
skiv-Ø	125 mm

Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		