

**Garant****Lamellslipskiva X-LOCK long life ZA konisk, Ø 125 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	565279 60
GTIN	4062406162542
Artikelklass	51M

**Beskrivning****Utförande:**

- Premium zirkonkorund (ZA) för maximal slipeffekt.
- Robust polyesterbomullsblendväv för idealisk avverkning och stabilitet vid kantanvändning.
- Stabil glasfibervävrondell för optimalt presstryck.
- Universellt lämplig för stål och rostfritt stål.
- Bästa resultat på svaga och kraftfulla vinkelslipar.

**long life** - Mycket tät lamellanordning förr maximal användningstid.

Snabbt verktygslöst skivbyte med X-LOCK-systemet.

**Användningsdata:**

Universella sliparbeten, ytslipning, avverkningsslipning och kantbearbetning.

**OBS!:**

X-LOCK lamellslipskivor är bakåtkompatibla och kan också användas på konventionella vinkelslipar.

**Teknisk beskrivning**

hål-Ø	22,23 mm
-------	----------

Formbeskrivning	konvex
skiv-Ø	125 mm
Kornstorlek	60
Serie	X-LOCK system
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		