

Garant**Lamellslipskiva X-LOCK long life ZA konisk, Ø 125 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	565279 80
GTIN	4062406162559
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

- Premium zirkonkorund (ZA) för maximal slipeffekt.
- Robust polyesterbomullsblendväv för idealisk avverkning och stabilitet vid kantanvändning.
- Stabil glasfibervävrondell för optimalt presstryck.
- Universellt lämplig för stål och rostfritt stål.
- Bästa resultat på svaga och kraftfulla vinkelslipar.

long life - Mycket tät lamellanordning förr maximal användningstid.

Snabbt verktygslöst skivbyte med X-LOCK-systemet.

Användningsdata:

Universella sliparbeten, ytslipning, avverkningsslipning och kantbearbetning.

OBS!:

X-LOCK lamellslipskivor är bakåtkompatibla och kan också användas på konventionella vinkelslipar.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	80
-------------	----

Formbeskrivning	konvex
skiv-Ø	125 mm
hål-Ø	22,23 mm
Serie	X-LOCK system
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		