

3M**Skrubbslipskiva Silver, skiv-Ø×skivbredd: 125X7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	560453 125X7
GTIN	4054596443884
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Grovslipskiva **Silver** med andel av **precisionsformat keramikorn** för hög avverknings effekt och bra användningstid. För **rostfritt stål och stål**.

Användningsdata:

Lämplig för avslipning och effektkrävande kapning.

Specifikation:

A36P-BF.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
skivbredd	7 mm
skiv-Ø	125 mm
Serie	SILVER
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		