

3M**Kapskiva Silver, skiv-Ø: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563325 115
GTIN	5902658109317
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Kapskiva Silver med hög skäreffekt och användningstid. Kornblandning med **precisionsformat keramikkorn**.

Användningsdata:

För snabb och gradfri skärning med låg termisk belastning.

Specifikation:

A36R-BF.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	115 mm
Formbeskrivning	rak
skivbredd	1 mm
Serie	SILVER
för materialtjocklek	3 - 5 mm

Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		