

**Garant****HiPer-Drill skärinsats M7, HB3040, Ø D: 17,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	231645 17,5
GTIN	4062406162849
Artikelklass	21M

**Beskrivning****Utförande:**

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.

Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd  $\leq 20 \mu\text{m}$ . För hål upp till noggrannhet IT9.

**Speciell utspetsning i pyramidform**, optimal förborring - också under instabila förhållanden och långa verktygsutkragningar.

Som exempelvis vid plåt- och stålbalcbearbetning. Också lämplig för pakethål.

**OBS!:**

Borrdjup utan invändig kylning upp till högst  $1 \times D$ .

Skärdata gäller för grundelement  $5 \times D$ .

Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

**Teknisk beskrivning**

för grundelement storlek	17 mm
Ø D	17,5 mm
Serie	HiPer-Drill
Borranvändning	Paketborring

Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,26 mm/v
Antal byten/skär	1
Beläggning	TiAlN
Spetsvinkel	160 grad
Sort	HB3040
Skärmaterial	VHM
Semi Standard	ja
Antal skär Z	2
Produktslag	Skärinsats för borring

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	80 m/min	K
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		