

Garant**Verktøygskassett med verktøygshållare, Bredd 452 mm, för verktøygsskaft: C8****Beställningsdata**

Ordernummer	970125 C8
GTIN	4062406162665
Artikelklass	91L

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med GARANT verktøygshållare av plast. Kan monteras med **lutningsvinkel 0° / 20° / 45°**.

Passar till :**Bredd 452 mm:**

Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 452/A; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 452; påbyggnadsställ nr 970505 Gr. 0.

Bredd 627 mm:

Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A; 627/B; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 627; vertikalskåp nr 942002; 942004 och nr 971605; 971625.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

OBS!:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplor.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Djup: 150 mm

storlek sidoram: 37 mm

antal verktøygshållare: 4

axelavstånd (A): 108 mm

Teknisk beskrivning

storlek sidoram	37 mm
antal verktygshållare	4
axelavstånd (A)	108 mm
Djup	150 mm
för verktygsskaft	C8
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Bredd 452 mm
Produktslag	Balksystem till CNC-transportvagn