

Garant**Påbyggnadsställ, Bredd 500 mm, för verktygsskaft: C8****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 970505 C8 |
| GTIN | 4062406162689 |
| Artikelklass | 91L |

Beskrivning**Utförande:**

Sidostyckena kan utrustas individuellt med bärskenor nr 970110 och verktygskassetter. Modulerna kan placeras **vågrätt** eller **lutande**. Utrustad med 3 verktygskassetter

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplor.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|----------------|
| antal verktygshållare | 12 |
| höjd | 327 mm |
| axelavstånd (A) | 108 mm |
| Djup | 550 mm |
| för verktygsskaft | C8 |
| Användningsområde | CNC-arbetsbänk |
| Materialtjocklek | 1,2 mm |

| | |
|----------------------|---|
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | Bredd 500 mm |
| Produktslag | Påbyggnadsställ |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Plasthylsa Typ C8 | 947390 C8 |
| Verktgskassett med verktygshållare för verktygsskaft C8 | 970125 C8 |
| Påbyggnadsställ för verktygsskaft 0 | 970505 0 |