


**Garant****Perforerad panel 481 mm hög för väggmontage, Bredd: 1920mm****Beställningsdata**

Ordernummer	955310 1920
GTIN	4062406160203
Artikelklass	91F

**Beskrivning****Utförande:**

Perforerad panel av robust fälsad stålplåt  $\square$  9×9 mm i 37 mm raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokarna och hållare. På baksidan påsvetsade förstärkningsplåtar för väggupphängning.

**Användningsdata:**

För direktmontage på väggar. Fästskruvarna är inte synliga när panelen är monterad. Vid montering över stora väggytor kan de perforerade panelerna skruvas samman ovanför och bredvid varandra med osynlig övergång.

**leveransinnehåll:**

Skrivar för väggmontering medföljer.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

Perforerad panel utförande	Enkelsidig
höjd	481 mm
Bredd	1920 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Perforerad panel

