


Garant**Perforerad panel 481 mm hög för väggmontage, Bredd: 920mm****Beställningsdata**

Ordernummer	955310 920
GTIN	4062406160180
Artikelklass	91F

Beskrivning**Utförande:**

Perforerad panel av robust falsad stålplåt □ 9×9 mm i 37 mm raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokarna och hållare. På baksidan påsvetsade förstärkningsplåtar för väggupphängning.

Användningsdata:

För direktmontage på väggar. Fästskruvarna är inte synliga när panelen är monterad. Vid montering över stora väggytor kan de perforerade panelerna skruvas samman ovanför och bredvid varandra med osynlig övergång.

leveransinnehåll:

Skrivar för väggmontering medföljer.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

höjd	481 mm
Bredd	920 mm
Perforerad panel utförande	Enkelsidig
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Perforerad panel

