


**Garant****Utbyggnadsskiljevägg (1 stolpe och 3 perforerade paneler) Enkelsidig, Bredd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	955431 1000
GTIN	4062406163297
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Stolpar (stålrör 60×40×2 mm) med nivåutjämning och **upphängningslitsar** på **fram-** och **baksidan** för fastsättning av hyllplan etc. Gångbussningar på stolparnas insida för montering (fastskruvning) av perforerade paneler nr 928070; 928071.

Perforerade paneler av stålplåt □ 9×9 mm i 37 mm raster för fastsättning av paneltillbehör och Easyfix krokar och hållare.

**Användningsdata:**

För rumsindelning, insynsskydd och översiktlig och flexibelverktogsförvaring.

**Lackering:**

Perforerade paneler ljusgrå RAL 7035, stolpar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Teknisk beskrivning**

Perforerad panel utförande	Enkelsidig
vikt	25 kg
Djup	660 mm

Maximal fältlast	200 kg
Bredd	1000 mm
höjd	2125 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Ställ för perforerad panel