

**Garant****Skiljevägg (2 stolpar och 3 perforerade paneler) Enkelsidig, Bredd: 1000mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 955430 1000   |
| GTIN         | 4062406163273 |
| Artikelklass | 91P           |

**Beskrivning****Utförande:**

Stolpar (stålrör 60×40×2 mm) med nivåutjämning och **upphängningslitsar** på **fram-** och **baksidan** för fastsättning av hyllplan etc. Gängbussningar på stolparnas insida för montering (fastskruvning) av perforerade paneler nr 928070; 928071.

Perforerade paneler av stålplåt □ 9×9 mm i 37 mm raster för fastsättning av paneltillbehör och Easyfix krokar och hållare.

**Användningsdata:**

För rumsindelning, insynsskydd och översiktlig och flexibel verktygsförvaring.

**Lackering:**

Perforerade paneler ljusgrå RAL 7035, stolpar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Teknisk beskrivning**

|                  |         |
|------------------|---------|
| vikt             | 32 kg   |
| Bredd            | 1000 mm |
| Maximal fältlast | 200 kg  |
| höjd             | 2125 mm |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Perforerad panel utförande           | Enkelsidig  |
| Djup                                 | 660 mm  |
| Konstruktionsutförande               | Stålrörskonstruktion  |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm  |
| Färgval                              | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag                          | Ställ för perforerad panel  |