


Garant**Utbyggnadsskiljevägg (1 stolpe och 3 perforerade paneler) Enkelsidig, Bredd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	955431 1500
GTIN	4062406163303
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Stolpar (stålrör 60×40×2 mm) med nivåutjämning och **upphängningslitsar** på **fram-** och **baksidan** för fastsättning av hyllplan etc. Gångbussningar på stolparnas insida för montering (fastskruvning) av perforerade paneler nr 928070; 928071.

Perforerade paneler av stålplåt □ 9×9 mm i 37 mm raster för fastsättning av paneltillbehör och Easyfix krokar och hållare.

Användningsdata:

För rumsindelning, insynsskydd och översiktlig och flexibelverktögsförvaring.

Lackering:

Perforerade paneler ljusgrå RAL 7035, stolpar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

Perforerad panel utförande	Enkelsidig
vikt	34 kg
Djup	660 mm

höjd	2125 mm
Bredd	1500 mm
Maximal fältlast	200 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Ställ för perforerad panel