

Garant GRIDLINE

**CNC-arbetsbänk med hurts 24G + 30G, Skivans längd: 2000mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 970615 2000   |
| GTIN         | 4062406163389 |
| Artikelklass | 9GK           |

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurtsar 24G och 30G centralt låsbara med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Med arbetsskiva av bambu.

**Bärförmåga utdragslådor i hurts 24G: 75 kg  
bärförmåga, utdragslådor i hurts 30G: 200 kg.**

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

**För förvaring av verktyg behöver du en lådinsats nr 970705.**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| vikt                      | 270 kg |
| högra lådhurtsens bredd   | 750 mm |
| vänstra lådhurtsens bredd | 600 mm |
| höjd                      | 850 mm |
| arbetskiva (tjocklek)     | 50 mm  |
| lådornas effektiva djup   | 600 mm |
| lådhurtsens höjd          | 800 mm |

|   |  |
|---|--|
| lådornas effektiva djup i G                                       | 24   |
| lådurtsens djup   | 700 mm   |
| Arbets skiva (djup)   | 750 mm   |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 1000 kg  |
| arbets skiva längd  | 2000 mm  |
| lådornas effektiva bredd (höger hurts)                            | 650 mm   |
| lådornas effektiva bredd (vänster hurts)                          | 500 mm   |
| Utdrag slådornas effektiva bredd i G (vänster hurts)              | 20   |
| Utdrag slådornas effektiva höjd i G (höger hurts)                 | 26   |
| Material tjocklek   | 1 mm   |
| arbets bänk höjd  | 850 mm   |
| plattans tjocklek   | 50 mm  |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                                 | 100 %  |
| Lådutdrag   | Utdragsspärr   |
| Cylinderlås   | modulär låscylinder  |
| Färgval   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag   | CNC-arbetsbänk   |

## Tillbehör

|   |            |
|---|------------|
| Utdrag slåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 75 mm  | 931168 75  |
| Utdrag slåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 100 mm | 931168 100 |
| Utdrag slåda, 75 kg lådans fronthöjd 125 mm                                 | 931043 125 |
| Utdrag slåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 300 mm | 931168 300 |
| Utdrag slåda, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm                                  | 931043 75  |

|   |              |
|---|--------------|
| Låsplatta till GridLine Typ HU21  | 914227 HU21  |
| Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 250 mm                                 | 931043 250   |
| Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 50 mm                                  | 931043 50    |
| Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,200 kg lådans fronthöjd 125 mm | 931168 125   |
| Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm                                 | 931043 100   |
| Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 2000 mm      | 926001 2000  |
| Verktgsskåp komplett med lådor200 kg höjd mm/antal lådor 800/5            | 931115 800/5 |
| Verktgsskåp komplett med lådor75 kg höjd mm/antal lådor 800/6             | 931005 800/6 |