

Garant GRIDLINE

**CNC-arbetsbänk med hurts 30G, 26×24G, Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	970605 1500
GTIN	4062406163372
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 30G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och **200 kg** bärförmåga. Med arbetsskiva av bambu.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

**För förvaring av verktyg behöver du en lådinsats nr 970705.**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

arbetskiva längd	1500 mm
Stödben bredd	50 mm
lådhurtsens bredd	750 mm
höjd	850 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva djup	600 mm

lådurtsens djup	700 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
lådurtsens höjd	800 mm
vikt	175 kg
Antal lådor	5
lådornas effektiva djup i G	24
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
lådornas effektiva bredd i G	26
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	CNC-arbetsbänk

## Tillbehör

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 125 mm	931168 125
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 300 mm	931168 300
	931168 75

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,200 kg  
lådans fronthöjd 75 mm

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,200 kg  
lådans fronthöjd 100 mm

931168 100

Skarvplåt Typ 1

927122 1

Verktygsskåp komplett med lådor200 kg höjd mm/antal  
lådor 800/5

931115 800/5

Stödben höjd 800 mm

927000 800

Arbetskiva tjocklek 50 mmav krysslimmad bambu Skivans  
längd 1500 mm

926001 1500