

Garant GRIDLINE

CNC-skåp komplett med verktygshållare, med fönsterförsedda dörrar, för verktygsskaft: SK30



Beställningsdata

Ordernummer	971303 SK30
GTIN	4062406163792
Artikelklass	9GI

Beskrivning

OBS: Färgval möjligt**Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×20G. Fack med fästskenor, justerbara i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Maximal **total bärförmåga** per **fästskenpar 200 kg**, per **tvärbalk 150 kg**.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive fästskenor nr 971525 storlek 20 och tvärbalk med verktygshållare nr 971570.

Lackering:

Stomme, fästskenor och tvärbalkar ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 500 mm

bredd i G: 40

djup i G: 20

Fästskenor: 9 par

Teknisk beskrivning

axelavstånd (A)	72 mm
antal verktygshållare	180
Bredd	1000 mm
höjd	2000 mm
Djup	500 mm
vikt	146 kg
djup i G	20
bredd i G	40
Fästskenor	9 par
Antal tvärbalkar	9
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Produktslag	CNC-skåp

Tillbehör

Belysningsset Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 2000 mm	940501 2000
Plasthylsa Typ SK30	947390 SK30
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11

Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 20

971525 20

Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 40G
för verktygsskaft SK30

971570 SK30