

Garant GRIDLINE

CNC-skåp komplett med verktyghållare, med dörrar helt av plåt, för verktygsskaft: VDI40



Beställningsdata

Ordernummer	971341 VDI40
GTIN	4062406164454
Artikelklass	9GI

Beskrivning

OBS: Färgval möjligt

Utförande:

Skåp med utrustning i 40×20G. Fack med fästskenor, justerbara i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Maximal **total bärförmåga** per **fästskenpar 200 kg**, per **tvärbalk 150 kg**.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive fästskenor nr 971525 storlek 20 och tvärbalk med verktyghållare nr 971570.

Lackering:

Stomme, fästskenor och tvärbalkar ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 500 mm

bredd i G: 40

djup i G: 20

Fästskenor: 2 par

Teknisk beskrivning

antal verktygshållare	102
axelavstånd (A)	75 mm
höjd	2000 mm
Bredd	1000 mm
Djup	500 mm
vikt	126 kg
bredd i G	40
djup i G	20
Fästskenor	2 par
Antal tvärbalkar	6
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Produktslag	CNC-skåp

Tillbehör

Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 40G för verktygsskaft VDI40	971570 VDI40
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 20	971525 20

Plasthylsa Typ VDI40

947390 VDI40

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för
skåpshöjd 2000 mm

940501 2000