

Garant GRIDLINE

**CNC-skåp komplett med verktyghållare, med jalusier, för verktygsskaft:  
SK50****Beställningsdata**

Ordernummer	971349 SK50
GTIN	4062406164720
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×20G. Fack med fästskenor, justerbara i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssockel** med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Maximal **total bärförmåga** per **fästskenpar 200 kg**, per **tvärbalk 150 kg**.

**Med jalusi av eloxerade aluminiumprofiler, kan inte färgkonfigureras.**

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive fästskenor nr 971525 storlek 20 och tvärbalk med verktyghållare nr 971570.

**Lackering:**

Stomme, fästskenor och tvärbalkar ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 500 mm

bredd i G: 40

djup i G: 20  
Fästskenor: 2 par

## Teknisk beskrivning

vikt	126 kg
Bredd	1000 mm
Djup	500 mm
höjd	2000 mm
axelavstånd (A)	141 mm
antal verktygshållare	36
bredd i G	40
djup i G	20
Fästskenor	2 par
Antal tvärbalkar	6
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåpfronter	Jalusi
Produktslag	CNC-skåp

## Tillbehör

Plasthylsa Typ SK50	947390 SK50
Skjuthandtag till GridLine Typ GP14	914226 GP14
Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 40G för verktygsskaft SK50	971570 SK50
Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 20	971525 20

