

Garant GRIDLINE

**CNC-skåp komplett med verktyghållare, med jalusier, för verktygsskaft:  
SK40****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 971349 SK40   |
| GTIN         | 4062406164713 |
| Artikelklass | 9GI           |

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×20G. Fack med fästskenor, justerbara i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssockel** med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Maximal **total bärförmåga** per **fästskenpar 200 kg**, per **tvärbalk 150 kg**.

**Med jalusi av eloxerade aluminiumprofiler, kan inte färgkonfigureras.**

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive fästskenor nr 971525 storlek 20 och tvärbalk med verktyghållare nr 971570.

**Lackering:**

Stomme, fästskenor och tvärbalkar ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 500 mm

bredd i G: 40

djup i G: 20  
Fästskenor: 2 par

## Teknisk beskrivning

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| antal verktygshållare             | 90   |
| Djup                              | 500 mm   |
| vikt                              | 126 kg   |
| Bredd                             | 1000 mm  |
| axelavstånd (A)                   | 75 mm  |
| höjd                              | 2000 mm  |
| djup i G                          | 20   |
| bredd i G                         | 40   |
| Antal tvärbalkar                  | 6  |
| Fästskenor                        | 2 par  |
| Materialtjocklek                  | 0,9 mm   |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 kg  |
| Höjdställning i raster            | 25 mm  |
| Cylinderlås                       | modulär låscylinder  |
| Färgval                           | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skåpfronter                       | Jalusi   |
| Produktslag                       | CNC-skåp   |

## Tillbehör

|  |             |
|--|-------------|
| Plasthylsa Typ SK40  | 947390 SK40 |
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP14  | 914226 GP14 |
| Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 40G för verktygsskaft SK40 | 971570 SK40 |
| Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 20                       | 971525 20   |

