

Garant GRIDLINE

**CNC-skåp komplett med verktygshållare, med jalusier, för verktygsskaft:
VDI20****Beställningsdata**

Ordernummer	971349 VDI20
GTIN	4062406164737
Artikelklass	9GI

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×20G. Fack med fästskenor, justerbara i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Maximal **total bärförmåga** per **fästskenpar 200 kg**, per **tvärbalk 150 kg**.

Med jalusi av eloxerade aluminiumprofiler, kan inte färgkonfigureras.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive fästskenor nr 971525 storlek 20 och tvärbalk med verktygshållare nr 971570.

Lackering:

Stomme, fästskenor och tvärbalkar ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**.

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 500 mm

bredd i G: 40

djup i G: 20
Fästskenor: 2 par

Teknisk beskrivning

vikt	126 kg
Djup	500 mm
axelavstånd (A)	55 mm
höjd	2000 mm
antal verktygshållare	174
Bredd	1000 mm
djup i G	20
bredd i G	40
Fästskenor	2 par
Antal tvärbalkar	6
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåpfronter	Jalusi
Produktslag	CNC-skåp

Tillbehör

Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 40G för verktygsskaft VDI20	971570 VDI20
Skjuthandtag till GridLine Typ GP14	914226 GP14
Plasthylsa Typ VDI20	947390 VDI20
Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 20	971525 20

