

Garant GRIDLINE

## CNC-storvolymsskåp komplett med verktygshållare med fönsterförsedda dörrar, för verktygsskaft: VDI40



### Beställningsdata

Ordernummer	971453 VDI40
GTIN	4062406165055
Artikelklass	9GI

### Beskrivning

**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×28G. Fack med fästskenor, justerbara i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Maximal **total bärförmåga per fästskenpar 200 kg**, per **tvärbalk 150 kg**.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive fästskenor nr 971525 storlek 28 och tvärbalk med verktygshållare nr 971570.

**Lackering:**

Stomme, fästskenor och tvärbalkar ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942573 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 700 mm

bredd i G: 40

djup i G: 28

effektiv höjd: 1845 mm

## Teknisk beskrivning

djup i G	28
Djup	700 mm
antal verktygshållare	136
vikt	115 kg
bredd i G	40
Antal tvärbalkar	8
axelavstånd (A)	75 mm
Bredd	1000 mm
höjd	2000 mm
effektiv höjd	1845 mm
Fästskenor	2 par
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Produktslag	CNC-storvolymskåp

## Tillbehör

Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 28	971525 28
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
	971570 VDI40

Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 40G  
för verktygsskaft VDI40

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för  
skåpshöjd 2000 mm

940501 2000

Plasthylsa Typ VDI40

947390 VDI40