

Garant GRIDLINE

Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 30G, för verktygsskaft: SK40



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 971560 SK40 |
| GTIN | 4062406165185 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning

Passar till:

Montering på fästskenor nr 971525.

Skåp-/ sektionsbredd 30G (skåp med bredd 60G har 2 sektioner med vardera 30G).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--|
| axelavstånd (A) | 76 mm |
| antal verktygshållare | 11 |
| höjd | 54 mm |
| för verktygsskaft | SK 40 |
| Djup | 135 mm |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 150 kg |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | CNC-balksystem |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 28 | 971525 28 |
| Plasthylsa Typ SK40 | 947390 SK40 |
| Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 20 | 971525 20 |