


Garant GRIDLINE

## Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 30G, för verktygsskaft: VDI20



### Beställningsdata

Ordernummer	971560 VDI20
GTIN	4062406165208
Artikelklass	9GI

### Beskrivning

**Passar till:**

Montering på fästskenor nr 971525.

Skåp-/ sektionsbredd 30G (skåp med bredd 60G har 2 sektioner med vardera 30G).

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

### Teknisk beskrivning

axelavstånd (A)	55 mm
Djup	135 mm
antal verktygshållare	19
höjd	54 mm
för verktygsskaft	VDI 20
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	CNC-balksystem

**Tillbehör**

Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 20	971525 20
Plasthylsa Typ VDI20	947390 VDI20
Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 28	971525 28