


Garant GRIDLINE

Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 30G, för verktygsskaft: VDI40



Beställningsdata

Ordernummer	971560 VDI40
GTIN	4062406165222
Artikelklass	9GI

Beskrivning

Passar till:

Montering på fästskenor nr 971525.

Skåp-/ sektionsbredd 30G (skåp med bredd 60G har 2 sektioner med vardera 30G).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

höjd	54 mm
antal verktygshållare	12
för verktygsskaft	VDI 40
axelavstånd (A)	75 mm
Djup	135 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	CNC-balksystem

Tillbehör

Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 28	971525 28
Plasthylsa Typ VDI40	947390 VDI40
Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 20	971525 20