

Garant GRIDLINE

Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 40G, för verktygsskaft: HSK40



Beställningsdata

Ordernummer	971570 HSK40
GTIN	4062406165420
Artikelklass	9GI

Beskrivning

Passar till:

Montering på fästskenor nr 971525.

Skåp-/ sektionsbredd 40G (skåp med bredd 80G har 2 sektioner med vardera 40G).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

Djup	135 mm
axelavstånd (A)	63 mm
antal verktygshållare	22
för verktygsskaft	HSK 40
höjd	54 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	CNC-balksystem

Tillbehör

Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 28	971525 28
Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 20	971525 20
Plasthylsa Typ HSK40	947390 HSK40