

Garant GRIDLINE

**Vertikalskåp, djup 28G, 4 golvstyrda utdrag, höjd: 2000 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	971625 2000
GTIN	4062406165505
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Vertikalskåp i 30×28G med golvstyrda utdrag. Låsbar med 2K-Haptoprene® skjuthandtag med stiftcylinderlås. De varmförzinkade ramarna i utdragen är perforerade i 37 mm raster på gavlarna för festsättning av verktygskassetter, fästskenor, hyllbottenråg och perforerade paneler.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdrag antracit RAL 7016 **pulverbelagda.**

**OBS!:**

På utdrag med 330 mm bredd får två hållare plats bredvid varandra. Vertikalskåp går bara att ställa upp på **absolut plana underlag!**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 700 mm

bredd i G: 30

djup i G: 28

Vertikalutdragslåda bredd: 160 mm

**Teknisk beskrivning**

vertikalutdragets effektiva bredd	153 mm
Vertikalutdragslåda bredd	160 mm
vikt	259 kg
Djup	700 mm
vertikalutdragets effektiva djup	627 mm
Bredd	750 mm
höjd	2000 mm
djup i G	28
bredd i G	30
vertikalutdragets effektiva höjd	1750 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga vertikalutdrag	600 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	2400 kg
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	CNC-vertikalskåp för tung belastning