

Garant GRIDLINE

Vertikalskåp, bottenstyrt med verktygshållare försedd med verktygshållare, för verktygsskaf: SK40



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 971655 SK40 |
| GTIN | 4062406165529 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning

Utförande:

Vertikalskåp i 30×28G med golvstyrda utdrag. Låsbar med 2K-Haptoprene® skjuthandtag med stiftcylinderlås. De varmförzinkade ramarna i utdragen är perforerade i 37 mm raster på gavlarna för fastsättning av verktygskassetter, fästskenor, hyllbottentråg och perforerade paneler.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdrag antracit RAL 7016 **pulverbelagda.**

OBS!:

På utdrag med 330 mm bredd får två hållare plats bredvid varandra. Vertikalskåp går bara att ställa upp på **absolut plana underlag!**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 700 mm

bredd i G: 30

djup i G: 28

Vertikalutdragslåda bredd: 160 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|---|
| axelavstånd (A) | 85 mm |
| för verktygsskaft | SK 40 |
| antal verktygshållare | 312 |
| antal utdrag | 4 |
| Antal verktygskassetter nr 970130 | 24 |
| Djup | 700 mm |
| Bredd | 750 mm |
| bredd i E | 36E |
| vertikalutdragets effektiva höjd | 1750 mm |
| Vertikalutdragslåda bredd | 160 mm |
| vikt | 310 kg |
| höjd | 2000 mm |
| bredd i G | 30 |
| djup i G | 28 |
| Materialtjocklek | 1,2 mm |
| Bärförmåga vertikalutdrag | 600 kg |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 2400 kg |
| Lådutdrag | Utdragsspärr |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | CNC-vertikalskåp för tung belastning |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Plasthylsa Typ SK40 | 947390 SK40 |
| Verktgskasset med verktygshållare för verktygsskaft SK40 | 970130 SK40 |