

Garant GRIDLINE

## Vertikalskåp, bottenstyrt med verktygshållare försedd med verktygshållare, för verktygsskaft: HSK50



### Beställningsdata

Ordernummer	971655 HSK50
GTIN	4062406165628
Artikelklass	9GI

### Beskrivning

#### Utförande:

Vertikalskåp i 30×28G med golvstyrda utdrag. Låsbar med 2K-Haptoprene® skjuthandtag med stiftcylinderlås. De varmförzinkade ramarna i utdragen är perforerade i 37 mm raster på gavlarna för fastsättning av verktygskassetter, fästskenor, hyllbottentråg och perforerade paneler.

#### Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdrag antracit RAL 7016 **pulverbelagda.**

#### OBS!:

På utdrag med 330 mm bredd får två hållare plats bredvid varandra. Vertikalskåp går bara att ställa upp på **absolut plana underlag!**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 700 mm

bredd i G: 30

djup i G: 28

Vertikalutdragslåda bredd: 160 mm

### Teknisk beskrivning

axelavstånd (A)	76 mm
Bredd	750 mm
för verktygsskaft	HSK 50
Djup	700 mm
bredd i E	36E
antal utdrag	4
höjd	2000 mm
vikt	310 kg
Vertikalutdragslåda bredd	160 mm
vertikalutdragets effektiva höjd	1750 mm
antal verktygshållare	336
Antal verktygskassetter nr 970130	24
bredd i G	30
djup i G	28
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga vertikalutdrag	600 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	2400 kg
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	CNC-vertikalskåp för tung belastning

## Tillbehör

Plasthylsa Typ HSK50	947390 HSK50
Verktgskasset med verktygshållare för verktygsskaft HSK50	970130 HSK50