


Garant GRIDLINE

**Cellplastinsatser tomma, för Hainbuch-spännhuvuden, för spännhylsor: SK80****Beställningsdata**

Ordernummer	970725 SK80
GTIN	4062406166281
Artikelklass	91A

**Beskrivning****Utförande:**

Tvåfärgad polyetencellplastinsats (antracit/grå, tom) med urfräsningar för individuell bestyckning med Hainbuch-spännhylsor. Cellplastens slutna porer gör att den är **oljebeständig** och inte tar upp några vätskor. Cellplastinsatserna **fyller 8x10G** av den effektiva lådytan.

**OBS!:**

Strl. TOP65 passar även till SK65.

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30 mm

Fyllnadsgrad i låda i G: 8x10

Bredd: 200 mm

Djup: 250 mm

bredd i G: 8

djup i G: 10

antal verktygshållare: 2

**Teknisk beskrivning**

antal verktygshållare	2
Fyllnadsgrad i låda i G	8x10
djup i G	10
Bredd	200 mm

bredd i G	8
Djup	250 mm
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Produktslag	Cellplastinlägg, tomma, för verktygsutdragslådor